



Skonhammare med 3K-skaft, nyloninsatser och stålmellandel, huvud-Ø: 40mm



Beställningsdata

Ordernummer	754170 40
GTIN	8024886013871
Artikelklass	76D

Beskrivning

Utförande:

Med nästintill obrytbart 3K-skaft (aluminiumkärna samt polyamid- och gummikomponenter), smidd skyddskrage och extra skyddshylsa.

Kraftig mittdel av metall.

Fördel:

Obrytbar, ergonomisk, halksäker, **vibrationsfri och skonsam för lederna.**

Reservdel:

Reservinsats nylon, kan levereras under nr 754180.

Teknisk beskrivning

huvudlängd med slag	105 mm
huvud-Ø	40 mm
vikt	0,738 kg
skaftlängd	320 mm
Material skaft	Kärna av aluminiumlegering
Material insats	Nylon, vit, 100 Shore
Handtag	3-komponentshandtag
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Löst nylonslag, styck huvud-Ø 40 mm

754180 40