



## PC-skruvmejselsats med "multicraft"-krafthandtag, Antal delar: 11



### Beställningsdata

Ordernummer	667551 11
GTIN	7610733269730
Artikelklass	63E

### Beskrivning

#### Utförande:

**Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet.

Spårklingor med parallell förskjuten egg som passar exakt till normerade skruvspår.

Krysspårklingornas spetsar är måttnoggrant frästa. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.

**"multicraft"-krafthandtag** av slagålig plast (kadmiumfri) för infästning av olika klingor, mycket grepsäkert även med oljiga händer.

Speciellt sammanställd för arbeten på datorer.

#### Innehåll:

spårklingor nr 659928: Strl. 4 och 5,5

Klinga för Phillips nr 659921: storlek 1 och 2

Bits för Torx® nr 659922: strl TX10 och TX15

finmekanikermejslar (spår) nr 664415: storlek 2 och 3

Finmekanikermejsel (för Phillips) nr 668891: strl 0

Finhylsnyckel (för skruvar med utvändig sexkant): 5 mm

plasthandtag: 1 st

#### leveransinnehåll:

Inklusive textilfodral.

### Teknisk beskrivning

Drivprofil

Skruvmejslar för TORX®-skruvar

Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Antal delar	11
Produktslag	Skruvmejslar

## Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX10	659922 TX10
6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Elektronikskruvdragare för spårESD mejselbredd b 3 mm	664415 3
6 mm-klingaSpår- eggbredd 5,5 mm	659928 5,5
6 mm-klingaSpår- eggbredd 4 mm	659928 4
6 mm-klingaför Phillips krysspårstorlek 2	659921 2
6 mm-klingaför Phillips krysspårstorlek 1	659921 1
Elektronikskruvdragare för spårESD mejselbredd b 2 mm	664415 2
Elektronikmejsel för Phillips krysspårstorlek 0	668891 0