

Mitutoyo**Linjärskala, effektiv mätlängd L0: 500mm**

Beställningsdata

Ordernummer	499240 500
GTIN	4946368854212
Artikelklass	44D

Beskrivning

Utförande:

- Med absolutmätsystem.
- Efter inkoppling visas aktuell position så att du slipper den tidskrävande referenspunktkörningen.
- Enkel montering och installation.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För exakt registrering och positionering av axiella justeringar på t.ex. fräsar, svarvar, inställningsbord eller mätinstrument. Lämpar sig även för omställning av verktygsmaskiner till digital display.

OBS!:

Kan endast användas i kombination med displayenhet nr 499356.

Teknisk beskrivning

hålcentrumavstånd L ₂	678 mm
totallängd L ₃	698 mm
maximalt mät huvudavstånd L ₁	540 mm
mät noggrannhet (20°)	7 µm

Bredd	22 mm
effektiv mätlängd L ₀	500 mm
kabellängd	3,4 m
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Nätdriven
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	Linjärskala

Tillbehör

Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 2	499356 2
Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 3	499356 3