

**Mitutoyo****Inbyggnadsskjutmått IP66 horisontell, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	499401 150
GTIN	2050001051165
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Inbyggnadsskjutmått med elektromagnetiskt induktivt mätsystem. **Horisontell montering.** Med **Absolut-elektronik** och stora, lättlästa displaysiffror. Engångsinställning av nollläget som förblir den absoluta nollpunkten fram till nästa batteribyte (ca 1,5 år). Maximal mätprecision även vid maximal förflyttningshastighet. ZERO / ABS-funktion – nollställning och omkoppling från relativ- till absolutmätning.

**Funktion:**

IP66: Skydd mot kraftig vattenspolning respektive tillfällig nedsänkning och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Användningsdata:**

Lämpar sig för mät- och positioneringsuppgifter på verktygsmaskiner, fixturer etc.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 497085.

**Teknisk beskrivning**

mätskenans längd L <sub>1</sub>	235 mm
avläsning	0,01 mm
vikt	410 g
totallängd L <sub>2</sub>	259 mm
Kalibrering	Pris på förfrågan
mätområde	0 - 150 mm

felgräns	0,03 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 66
Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	Inbyggnadsskjutmått

## Tjänster

KalibreringUniversalskjutmått maximaltmätområde 600 mm	021400 600
--	------------

## Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497085 D1
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497085 D2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497085 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Sändare Typ S11E	498966 S11E
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965