



Slipduk i ekonomirulle, sats (A) brun KK 114 F, 40 mm × 50 m, Antal olika rullar: 10



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 557870 10 |
| GTIN | 2050001024602 |
| Artikelklass | 56V |

Beskrivning

Utförande:

Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden **normalkorund (A)**. Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid. **Längd 50 m**, förpackning **med inbyggd avrivningskniv**.

Typ **VSM KK 114 F**: Väv, **brun för extremt hög nötning**. Denna kvalitet är **mycket smidig, oljebeständig** och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa. **Längd 50 m**, förpackning **med inbyggd avrivningskniv**. **10 delar** = komplett sats med vardera 1 rulle av kornstorlek 40 till 400.

Användningsdata:

För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|--------------|
| Antal olika rullar | 10 |
| Serie | KK114F |
| Slipmedel | Normalkorund |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Ekonomirullar bredd | 40 mm |
| Ekonomirullar längd | 50 m |

| | |
|----------------------|--------------|
| Produktnamnsattribut | 40 mm × 50 m |
| Produktslag | Slipduk |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | mindre lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Lacker | mindre lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 120 | 557700 120 |
| Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 100 | 557700 100 |
| Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 40 | 557700 40 |
| Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 150 | 557700 150 |
| Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 320 | 557700 320 |

| | |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 400 | 557700 400 |
| Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 80 | 557700 80 |
| Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 60 | 557700 60 |
| Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 240 | 557700 240 |
| Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 180 | 557700 180 |