

Garant**Spårfoghållare standard Ø DS 25 mm, för spårbredd m: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290355 14
GTIN	4045197882929
Artikelklass	29K

Beskrivning**Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

OBS!:

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.**

Teknisk beskrivning

lämplig för spårbredd m	14 mm
lämplig för spårbredd m	16 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	38,22 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	38,58 mm
Skruvar	290399 3
Effektiv längd L_1	126 mm
Mittförskjutning L_3	19,5 mm
Skaft-Ø	25 mm

Skärhållardiameter D ₁	35 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L _s	90 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilogverktyg

Tillbehör

Fästskruv Typ 3	290399 3
-----------------	----------