



Bandslipmaskin GX, Typ: 790132



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 077610 790132 |
| GTIN | 4014586872063 |
| Artikelklass | 03H |

Beskrivning

Utförande:

Modulärt utbyggbara och kraftfulla bandslipmaskiner för mindre serier.

- **Avtagbar spånuppsamlare.**
- **Anslutning för externt utsug.**

Med två förinställbara varvtal, optimal för bearbetning av rostfritt stål (1500 min^{-1}) eller metall (3000 min^{-1}).

OBS!:

Slipband se nr 558310 och nr 558453-56.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| maximalt varvtal 1:a växeln | 1500 min^{-1} |
| bandlängd | 2000 mm |
| tillverkarens beteckning | GX 75 2H |
| bandbredd | 75 mm |
| maximalt varvtal 2:a växeln | 3000 min^{-1} |

| | |
|-------------------|------------|
| vikt | 75 kg |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Produktslag | Bandslipar |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 60 | 558310 60 |
| Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 80 | 558454 80 |
| Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 120 | 558454 120 |
| Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 40 | 558310 40 |
| Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 36 | 558456 36 |
| Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 60 | 558453 60 |
| Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 120 | 558310 120 |
| Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 36 | 558454 36 |
| Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 80 | 558453 80 |
| Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 60 | 558454 60 |
| Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 120 | 558453 120 |
| Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 36 | 558453 36 |
| Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 80 | 558310 80 |