



## Videoendoskop utan sond



### Beställningsdata

Ordernummer	492924
GTIN	4045197565402
Artikelklass	42L

### Beskrivning

#### Utförande:

Basenhet med 3,5 tum LCD-skärm. Zoomläge (1,5 x), bild- och videoinspelningar kan sparas på ett SD-minneskort. USB- och AV-utgång för dataöverföring. Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri (3,7 V).

#### leveransinnehåll:

Robust vatten- och dammtät transportväska. SD-minneskort, nätdel (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) Nr. 492958, USB-datakabel, AV-kabel, rengöringssats, litiumjonbatteri nr 492926.  
Utan sond.

### Teknisk beskrivning

fokuserad djupskärpa	16 – 60 mm
höjd	38 mm
Bredd	118 mm
displayupplösning	320x240 px
vikt	0,385 kg
Längd	207 mm

inspelningsformat	JPEG/AVI (30 fps)
arbetstemperatur	0 - 50 °C
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Endoskop

---

## Tillbehör

Litiumjonbatteri	492926
Nätadapter till endoskop	492958
Endoskopsond, flexibel sondlängd 2000 mm	492938 2000