

**Inspektionsendoskop med halvstel sond, Ø 8,5 mm, sondlängd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	492930 1000
GTIN	4045197511829
Artikelklass	42L

Beskrivning**Utförande:**

Grundenhet med 2,4 tum LCD-display och 1 m lång halvstiv sond (Ø 8,5 mm, blickriktning 0°). Robust, vattentätt sondhuvud (IP67) av rostfritt stål med 6 dimbara vita lysdioder. Zoomläge (1,5 x), automatisk antireflexbehandling av metallytor (AGC), spegelläge (mirror). AV-utgång för bildskärmsöverföring.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 st sond nr 492936 storlek 1000 (IP67), transportväska, påskruvbar sondspegel (90°), magnet, krokar och 4 batterier nr 081551 storlek LR6.

Teknisk beskrivning

fokuserad djupskärpa	16 – 60 mm
displayupplösning	320×240 px
Bredd	94 mm
Längd	210 mm
vikt	0,43 kg

Datablad

höjd	58 mm
sondlängd	1000 mm
kameraupplösning	320×240 px
arbetstemperatur	0 - 50 °C
Antal ingående batterier	4
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR6
Energiförsörjning	Batteridriven
Sond-Ø	8,5 mm
Produktslag	Endoskop