

**Mitutoyo****Profilprojektor PV-5110 med objektiv****Beställningsdata**

Ordernummer	493535
GTIN	4946368669953
Artikelklass	44C

**Beskrivning****Utförande:**

**Profilprojektor för noggrann kontroll med genomlysning och påfallande ljus** av stora arbetsstycken. **Robust golvapparat** för universell användning inom tillverkning och kontroll.

- **Standardobjektiv 10 x förstoring. 5, 20, 50 och 100 x objektiv på förfrågan. Objektivens största distorsion 0,2 %.**
- **Vridbar display med effektiv diameter 508 mm.**
- **Inbyggd digital LED-display för vinkelmätningar, omkopplingsbar mellan grader och decimaler.**
- **Telecentriskt belysningsystem för likformig belysning av bildfältet och exakta mätningar.**
- **Massivt koordinatmätbord 380 × 250 mm, med integrerade glasskalar.**
- **Garanterat god observationsmöjlighet och enkel mätning av längder, vinklar, kurvor, radier och gängor etc.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive objektiv med 10 X förstoring, mätbord, halogenlamppör direktljus och genomlysning, digital vinkelvisning, nätkabel.

**Specialtillbehör:**

Digital displayenhet nr 499356, eggengöringsmedel/positionsmassa 354788.

**OBS!:**

Fler specialtillbehör, t.ex. objektiv, tippbart centreringsstöd, horisontalprisma, klämhållare, passande normmätplattor, kantsensor med mätvärdesenhet QM Data 200, programmet 2-D-Geopak, digitaldisplay eller täckåpa på förfrågan.

## Teknisk beskrivning

bildskärms-Ø	508 mm
avläsning	0,001 mm
mätområde x-axel	200 mm
vikt	180 kg
mätområde Y-axel	100 mm
Bredd	1021 mm
Längd	738 mm
mätbord – längd	380 mm
mätbord – bredd	250 mm
höjd	1520 mm
maximal arbetsstyckevikt	5 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Profilprojektor

## Tillbehör

Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 3	499356 3
Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 2	499356 2