

**HOLEX****Endoskopsond, vinklinsbar, flexibel, Ø 6 mm, sondlängd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	492942 1000
GTIN	4045197565433
Artikelklass	42L

**Beskrivning****Utförande:**

Robust, vattentätt sondhuvud (IP67) av rostfritt stål med dimmbara, vita lysdioder. Blickriktning 0°.

Mycket hög bildkvalitet med 16,7 mio. färger.

**Belysningsläge:** Knapp för in- och urkoppling av bildbelysning. Används i stora hålrum eller i mycket mörka miljöer.

**Lysdioder på sidan:** När den påskruvbara sonderspeglarna används sker belysningen med lysdioderna på sidan för att förhindra störande reflexer i bilden.

**Bildrotation:** 90° bildrotation medurs via en knapp.

**Vinklinsbart sondhuvud:** Sond med handtag och inställningsspak för vinkling av kamerahuvudet i två riktningar (högst 2×155°). I kombination med den sonderspegeln som ingår i leveransen går det även att inspektera hålrum bakom sondens ingångsriktning. En spärrfunktion för den valda vinkelpositionen gör att arbetet inte tröttnar. Sondspets med armerad skyddsslang. Bildöppningsvinkel 87,1°.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Användningsdata:**

Idealisk för inspektion i svåråtkomliga utrymmen, t.ex. **bilindustri:** Motor, växellåda, tank, karosseri, instrumentpanel, besiktning. **Luftfart:** Flygmotorer, turbiner, ledningssystem.

**Byggindustri:** Bedömning av byggnadsstruktur, vattenskador, skadedjursangrepp.

**Rördragning:** Svetsfogar, sökning av främmande föremål, läckage. **Hydraulsystem:** Cylindrar, läckage. **Värme-sanitet-klimat:** Ugnar, skorstenar, varmvattenberedare, klimatanläggningar, avloppssystem. **Skadedjursbekämpning:** Bikupor, getingbon, fågelbon, insektsgångar. **Polis, tull:** Fordonskontroll, varukontroll.

**Passar till:**

Alla endoskoputföranden nr 492923; 492924; 492925; 492928.

**leveransinnehåll:**

Påskruvbar sondspegel 70°.

**Specialtillbehör:**

Adapter nr 492896 för användning av sondersna med foto- / videoendoskop nr 492890 storlek 2000.

**OBS!:**

Ytterligare sondtyper (upp till 30 m) med andra sondhuvud-Ø och blickriktningar på begäran.

**Sond för inspektion av rörledningar:**

- **Huvuddiameter: 28 mm**
- **Sondlängd: 22 m**
- **Bildöppningsvinkel: 150°**
- **8 ljusstarka lysdioder.**

## Teknisk beskrivning

sondlängd	1000 mm
IP-skyddsklass	IP 67
kameraupplösning	640×480 px
Sond-Ø	6 mm
Produktnamnsattribut	Ø 6 mm
Produktslag	Sond