

Måttpinnsats i träbox Toleransklass 1, Typ: 91



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 483800 91 |
| GTIN | 2050001046710 |
| Artikelklass | 48A |

Beskrivning

Utförande:

Av högkvalitativt tolkstål, härdat (60 ± 2 HRC) och anlöpt. Måttpinnsatserna är överskådligt placerade i en trälåda med märkta hål (från och med 1,5 mm \varnothing är även själva måttpinnarna märkta). Måttpinnarnas längd är 40 mm upp till \varnothing 0,99 mm, därefter 70 mm.

Toleransklass 1: Stift- $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Användningsdata:

För arbeten på jiggbormaskiner eller i verktygs- och jiggtillverkning, t ex för mätning av håltoleranser, för kontroll av hålens läge, kontroll av avståndstoleranser för två hål, kugghjuls- eller gängmätningar samt för vinkel- och profilkontroller osv.

nominellt måttområde: 1 - 10 mm

stigning: 0,1 mm

antal måttpinnar: 91

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-----------|
| stigning | 0,1 mm |
| antal måttpinnar | 91 |
| nominellt måttområde | 1 - 10 mm |
| Norm | DIN 2269 |

| | |
|---------------|--------------|
| Toleransklass | 1 |
| hårdhet | 60 ± 2 HRC |
| Material | tolkstål |
| förpackning | Stabil box |
| Kalibrering | S18 |
| Produktslag | Måttpinnsats |

Tjänster

| | |
|---|-----------|
| Kalibrering Måttpinnsats Satsinnehåll 91 | 018381 91 |
| Signering laserskrift Typ | 018940 |
| DAkS-kalibrering Måttpinnsats Satsinnehåll 91 | 019680 91 |
| DAkS-kalibrering Måttpinnsats Satsinnehåll 91 | 020890 91 |
| Kalibrering Måttpinnsats Satsinnehåll 91 | 020880 91 |