

Måttpinnsats i träbox Toleransklass 1, Typ: 81



Beställningsdata

Ordernummer	483801 81
GTIN	2050001056986
Artikelklass	48A

Beskrivning

Utförande:

Av högkvalitativt tolkstål, härdat (60 ± 2 HRC) och anlöpt. Måttpinnsatserna är överskådligt placerade i en trälåda med märkta hål (från och med 1,5 mm \varnothing är även själva måttpinnarna märkta). Måttpinnarnas längd är 40 mm upp till \varnothing 0,99 mm, därefter 70 mm.

Toleransklass 1: Stift- $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Användningsdata:

För arbeten på jiggbormaskiner eller i verktygs- och jiggtillverkning, t ex för mätning av håltoleranser, för kontroll av hålens läge, kontroll av avståndstoleranser för två hål, kugghjuls- eller gängmätningar samt för vinkel- och profilkontroller osv.

nominellt måttområde: 1 - 5 mm

stigning: 0,05 mm

antal måttpinnar: 81

Teknisk beskrivning

stigning	0,05 mm
nominellt måttområde	1 - 5 mm
antal måttpinnar	81
Norm	DIN 2269

Toleransklass	1
hårdhet	60 ± 2 HRC
Material	tolkstål
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S18
Produktslag	Måttpinnsats

Tjänster

Kalibrering Måttpinnsats Satsinnehåll 81	018381 81
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Måttpinnsats Satsinnehåll 81	019680 81
DAkS-kalibrering Måttpinnsats Satsinnehåll 81	020890 81
Kalibrering Måttpinnsats Satsinnehåll 81	020880 81