

## Måttpinnsats i träbox Toleransklass 1, Typ: 100



### Beställningsdata

Ordernummer	483801 100
GTIN	2050001056993
Artikelklass	48A

### Beskrivning

#### Utförande:

Av högkvalitativt tolkstål, härdat ( $60 \pm 2$  HRC) och anlöpt. Måttpinnsatserna är överskådligt placerade i en trälåda med märkta hål (från och med 1,5 mm  $\varnothing$  är även själva måttpinnarna märkta). Måttpinnarnas längd är 40 mm upp till  $\varnothing$  0,99 mm, därefter 70 mm.

**Toleransklass 1:** Stift- $\varnothing \pm 0,001$  mm.

#### Användningsdata:

För arbeten på jiggbormaskiner eller i verktygs- och jiggtillverkning, t ex för mätning av håltoleranser, för kontroll av hålens läge, kontroll av avståndstoleranser för två hål, kugghjuls- eller gängmätningar samt för vinkel- och profilkontroller osv.

nominellt måttområde: 5,05 - 10 mm

stigning: 0,05 mm

antal måttpinnar: 100

### Teknisk beskrivning

stigning	0,05 mm
antal måttpinnar	100
nominellt måttområde	5,05 - 10 mm
Norm	DIN 2269

Toleransklass	1
hårdhet	60 ± 2 HRC
Material	tolkstål
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S18
Produktslag	Måttpinnsats

### Tjänster

Kalibrering Måttpinnsats Satsinnehåll 100	018381 100
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Måttpinnsats Satsinnehåll 100	019680 100
Kalibrering Måttpinnsats Satsinnehåll 100	020880 100
DAkS-kalibrering Måttpinnsats Satsinnehåll 100	020890 100