

RENISHAW**Rubinkulspets Längd 40 mm, kul-Ø D: 5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 494224 5 |
| GTIN | 2050000973512 |
| Artikelklass | 49F |

Beskrivning**Utförande:**

Rubinkulmätspets med anslutningsgänga M2

OBS!:

Fler mätspetsinsatser med andra dimensioner och skaftutföranden på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-------------|
| kul-Ø D | 5 mm |
| vikt | 3,17 g |
| effektiv arbetslängd | 40 mm |
| material skaft | Hård-metall |
| skaft-Ø S | 2,5 mm |
| längd L | 40 mm |
| anslutningsgänga | M2 |
| Material spets | rubin |
| Produktslag | Pickup |

Tillbehör

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 5-vägs mätspets M2 Typ M2/5 | 494219 M2/5 |
|-----------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Adapter Typ M3/M2 | 494218 M3/M2 |
| Mätspetsförlängning Längd 40 mm | 494214 40 |
| Sondrengöringssats | 494240 |
| Mätspetsförlängning Längd 20 mm | 494214 20 |
| Mätspetsförlängning Längd 10 mm | 494214 10 |
| Mätspetsförlängning Längd 30 mm | 494214 30 |