

**Brynfil – ädelkorund, trekant, längd × bredd (mm) finhetsgrad: 100X6F**

558515 100X10 F

**Beställningsdata**

Ordernummer	558515 100X6F
GTIN	9003172579856
Artikelklass	53Y

**Beskrivning****Användningsdata:**

För **avgradning**, **skärpning**, **bryning** och **fasning** av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.

För **stål** (härdat) och legeringar med förhöjd draghållfasthet. Materialets seghet ger **kanthållfasthet** och hög **skärkraft**.

**OBS!:**

**Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.**

**Teknisk beskrivning**

finhetsgrad	fin
Bredd	6 mm
Kornstorlek	320
Längd	100 mm
Färg	orange
Slipmedlets beteckning	A
Form	trekant
Produktslag	Brynfil

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		