

**VALTITAN precisionsnålfil Totallängd = 180 mm, SH 2 / DH 3, Typ: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	527570 5
GTIN	613548045671
Artikelklass	53B

Beskrivning**Utförande:**

Nålfil för höga krav med extremt hög motståndskraft mot slitage. Ythårdhet **1200 HV**. Den speciella tandformen förhindrar att filarna sätts igen av filspån. Filarna kan enkelt rengöras med en lätt knackning (mot trä).

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Teknisk beskrivning

totallängd	180 mm
Filytor	4
tvärsnitt	2,6×2,6 mm
Formbeskrivning	fyrkant
Schweizisk huggning	2
motsvarar den tyska huggningen	3
Produktnamnsattribut	SH 2 / DH 3
inkl. filskaft	nej
Produktslag	Precisionsnålfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu Mg	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	lämplig
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig
Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	lämplig
INOX	lämplig
Ti	lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig
Uni	lämplig

Tillbehör

Snabblåsskaftför nålfilar Typ 3	519700 3
Snabblåsskaftför nålfilar Typ 2	519700 2