

**Brynfil – ädelkorund, trekant, längd × bredd (mm) finhetsgrad: 100X8M**

558515 100X10 F

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 558515 100X8M |
| GTIN | 9003172579863 |
| Artikelklass | 53Y |

Beskrivning**Användningsdata:**

För **avgradning**, **skärpning**, **bryning** och **fasning** av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.

För **stål** (härdat) och legeringar med förhöjd draghållfasthet. Materialets seghet ger **kanthållfasthet** och hög **skärkraft**.

OBS!:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|---------|
| Kornstorlek | 180 |
| Bredd | 8 mm |
| finhetsgrad | medel |
| Längd | 100 mm |
| Färg | rosa |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Form | trekant |
| Produktslag | Brynfil |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | mindre lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | mindre lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |
| CuZn | mindre lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | mindre lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |