



Precisionsnålfilar Sats i 12 delar, totallängd mm / schweizisk huggning: 140/1



Beställningsdata

Ordernummer	527600 140/1
GTIN	613548181195
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverknings effekt och livslängd. Huggningslängd = $\frac{1}{2}$ fillängd. Tillverkad av specialstål för precisionsfilar med hög motståndskraft mot slitage (65-66 HRC). Exakt avstämda former, speciell huggningsvinkel och stort urval av olika huggningar. Hög slipeffekt.

Snabblåaskaft, se nr 519700.

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Innehåll:

Vardera 1 st

Form 1 – 12

leveransinnehåll:

I plastfodral.

OBS!:

Se även Habilis-precisionsfilar nr 527050 – 527070.

Teknisk beskrivning

Schweizisk huggning	1
totallängd	140 mm

Produktslag

Precisionsnålfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Uni	mindre lämplig		

Tillbehör

Snabblåsskaftför nålfilar Typ 3

519700 3

Snabblåsskaftför nålfilar Typ 2

519700 2