

**Brynfil – ädelkorund, plan, längd × bredd (mm) finhetsgrad: 100X10F****Beställningsdata**

Ordernummer	558555 100X10F
GTIN	9003172581521
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Användningsdata:**

För **avgradning, skärpning, bryning** och **fasning** av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.

För **stål** (härdat) och legeringar med förhöjd draghållfasthet. Materialets seghet ger **kanthållfasthet** och hög **skärkraft**.

OBS!:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Teknisk beskrivning

Bredd	10 mm
Kornstorlek	320
Längd	100 mm
finhetsgrad	fin
Färg	orange
Slipmedlets beteckning	A
Form	plan
Produktslag	Brynfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		