

Brynfil – kiselkarbid (grön), halvrund, längd × bredd (mm) finhetsgrad: 100X10M



Beställningsdata

Ordernummer	558645 100X10M
GTIN	4260496530818
Artikelklass	56Z

Beskrivning

Användningsdata:

För **avgradning, skärpning, bryning** och **fasning** av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.

För **hårdmetall, ickejärnmetall**, glas, keramik, porslin. Ett material med **stor hårdhet** och utpräglad **självskärpande effekt**.

OBS!:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	180
Bredd	10 mm
Längd	100 mm
finhetsgrad	medel
Färg	grön
Slipmedlets beteckning	SiC
Form	halvrund
Produktslag	Brynfil

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		