

**Brynfil – ädelkorund, halvrund, längd × bredd (mm) finhetsgrad: 100X13M****Beställningsdata**

Ordernummer	558545 100X13M
GTIN	9003172581453
Artikelklass	53Y

**Beskrivning****Användningsdata:**

För **avgradning, skärpning, bryning** och **fasning** av verktyg och verktygsegg. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.

För **stål** (härdat) och legeringar med förhöjd draghållfasthet. Materialets seghet ger **kanthållfasthet** och hög **skärkraft**.

**OBS!:**

**Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.**

**Teknisk beskrivning**

Längd	100 mm
Bredd	13 mm
Kornstorlek	180
finhetsgrad	medel
Färg	rosa
Slipmedlets beteckning	A
Form	halvrund
Produktslag	Brynfil

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
--	-------------------	----------------------	----------------

Alu Mg	lämplig
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	mindre lämplig
Stål < 67 HRC	mindre lämplig
INOX	mindre lämplig
Ti	mindre lämplig
GG(G)	mindre lämplig
CuZn	mindre lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig
vått maximal	lämplig
torrt	mindre lämplig