

**Degussit minifilar av oxidkeramik, plan, längd × bredd: 50X3 mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 558925 50X3   |
| GTIN         | 4045197407184 |
| Artikelklass | 53D           |

**Beskrivning****Utförande:**

Den enastående hårdheten från den högsintrade, bindemedelfria aluminiumoxidkeramiken ger finslipnings-verktygen en mycket god kant- och profilhållfasthet (syntetisk rubin) vilket medger en fantastisk ytkvalitet.

**Användningsdata:**

För precisionarbeten inom verktygs- och formtillverkning, finmekanik, optik- och glasindustri, porslinstillverkning etc. För fasning, spår och formförändringar.

**Teknisk beskrivning**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Bredd       | 3 mm                 |
| Längd       | 50 mm                |
| Slipmedel   | Aluminiumoxidkeramik |
| Form        | plan                 |
| Produktslag | Brynfil              |

**Användardata**

|                              | Lämplighet | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|------------------------------|------------|----------------|---------|
| Alu Mg                       | lämplig    |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | lämplig    |                |         |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |
| Stål < 60 HRC                 | lämplig        |
| Stål < 67 HRC                 | lämplig        |
| Hårdmetall (HM)               | lämplig        |
| INOX                          | lämplig        |
| Ti                            | lämplig        |
| GG(G)                         | lämplig        |
| CuZn                          | lämplig        |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig        |
| Sten                          | mindre lämplig |
| Uni                           | lämplig        |
| vått maximal                  | lämplig        |
| torrt                         | mindre lämplig |