

Brynfil – original Arkansas (vit), korn 8000, kniv, längd × bredd: 100X25mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 558760 100X25 |
| GTIN | 4037073002194 |
| Artikelklass | 56Z |

Beskrivning**Utförande:**

Natursten (original Arkansas) av mycket finkornig kvartsit, mycket hög kanthållfasthet. För mycket fina ytor och gradfri slipning. Kornstorlek 5000 (förslipning), kornstorlek 8000 (polering).

Användningsdata:

För **avgradning, skärpning, bryning** och **fasning** av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering. **Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.**

OBS!:

Låg tillförsel av olja höjer livslängden och slipningsprestandan.

Kornstorlek: 8000

Färg: vit

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|------------------|
| Längd | 100 mm |
| finhetsgrad | polering |
| Kornstorlek | 8000 |
| Bredd | 25 mm |
| Färg | vit |
| Slipmedel | Arkansas Quarzit |
| Form | kniv |
| Produktslag | Brynfil |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| Hårdmetall (HM) | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | mindre lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | mindre lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |