

**Bryne för stål, specialkorund medel/mycket fin, längd × bredd: 125X50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	558855 125X50
GTIN	9003172581248
Artikelklass	56Z

**Beskrivning****Utförande:**

Keramiskt bundna kombibrynen med hårdhetsgrad O/P. Ena sidan grov för förslipning, andra sidan fin för efterslipning.

**Specialkorund** kornstorlek 180 (medel) med **lång utslitningstid**. Andra sidan aluminiumoxid kornstorlek 500 (mycket fin), hög avverkning, **hög ytkvalitet**.

**Användningsdata:**

För avgradning, finslipning av ojämnheter, avrundning av kanter.

**OBS!:**

**Speciella polerstenar för utjämning kan fås på förfrågan.**

**Teknisk beskrivning**

finhetsgrad	medel / mycket fin
Kornstorlek	180
Kornstorlek	500
Bredd	50 mm
höjd	20 mm
Längd	125 mm
Produktslag	Brynsten

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		