

**Brynfil – kiselkarbid (grön), kniv, längd × bredd (mm) finhetsgrad: 100X25F****Beställningsdata**

Ordernummer	558665 100X25F
GTIN	4260496530436
Artikelklass	56Z

**Beskrivning****Användningsdata:**

För **avgradning, skärpning, bryning** och **fasning** av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.

För **hårdmetall, ickejärnmetall**, glas, keramik, porslin. Ett material med **stor hårdhet** och utpräglad **självskärpande effekt**.

**OBS!:**

**Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.**

**Teknisk beskrivning**

Längd	100 mm
Bredd	25 mm
Kornstorlek	320
finhetsgrad	fin
Färg	grön
Slipmedlets beteckning	SiC
Form	kniv
Produktslag	Brynfil

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		