

**Bryne för stål, korund (A) grov/fin, längd × bredd: 150X50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	558815 150X50
GTIN	4260496535240
Artikelklass	56Z

**Beskrivning****Utförande:**

Keramiskt bundna kombibrynen med hårdhetsgrad O/P. Ena sidan grov för förslipning, andra sidan fin för efterslipning.

**Korund** i medelhård bindning. På undersidan normalkorund (A) kornstorlek 100 (grov); på ovansidan aluminiumoxid kornstorlek 280 / 320 (fin).

**Användningsdata:**

För avgradning, finslipning av ojämnheter, avrundning av kanter.

**OBS!:**

**Speciella polerstenar för utjämning kan fås på förfrågan.**

**Teknisk beskrivning**

Bredd	50 mm
Kornstorlek	100
Kornstorlek	280 / 320
Längd	150 mm
höjd	25 mm
finhetsgrad	grov / fin
Slipmedel	Korund
Produktslag	Brynsten

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		