



Ställbar stiftnyckel böjda, Tappens märk-Ø: 5mm



Beställningsdata

Ordernummer	628610 5
GTIN	4020772050931
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta i bruneringston, med fasta tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

OBS!:

Tappdiameter = tappens nominella diameter - 0,1 mm. Toleransområde h12.

Teknisk beskrivning

inställbart tappavstånd a	14 - 90 mm
Tappens märk-Ø	5 mm
Typ	758
tillverkarens beteckning	758CC
längd L	205 mm
böjda	ja
rak	nej
med breddinställning	ja
Produktslag	Nyckellåsning

