



Hylsskruvmejslar med T-handtag VDE-isolerad, nyckelvidd: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	622770 8
GTIN	4010995279325
Artikelklass	63K

Beskrivning

Utförande:

Smidigt utformad, djup sexkanthylsa med invändigt hål för utskjutande gängskaft. T-handtag av slagtålig plast, klinga av förkromat kromvanadinstål och belagd med skyddsisolering.

Isolerad upp till 1000 V, tillverkad enligt IEC 60900:2004.

Isolerad upp till 1000 V, tillverkad enligt SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	8 mm
totallängd	232 mm
klinglängd	200 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel