

**Ledhylsnyckel, nyckelvidd: 13 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	622800 13
GTIN	8014230038575
Artikelklass	63P

Beskrivning**Utförande:**

T-handtaget är utformat som glidgrepp med ändstopp mot urglidning.

Med svängbart ledhuvud (vridvinkel 50°, arbetsvinkel upp till 90°). Vinkelläget hålls stabilt med inbyggd fjäder.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

nyckellängd: 432 mm

glidgreppslängd: 175 mm

Teknisk beskrivning

nyckellängd	432 mm
nyckelvidd	13 mm
glidgreppslängd	175 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

