



Nyckellåsning böjda



Beställningsdata

Ordernummer	628900
GTIN	4020772044664
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Förzinkat specialstål, svetsade tappar. Tappavstånd 35 mm, tapp-Ø 5 mm.
Bockningshöjd 50 mm.

Användningsdata:

För flänsmuttrar DIN 44716 på vinkelslipmaskiner.

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
Typ	3116CD
tillverkarens beteckning	DIN 3116
tapp-Ø	5 mm
Tappavstånd	35 mm
Material	Specialstål, förzinkad.
Krök höjd	50 mm
Norm	DIN 3116 form C
böjda	ja
rak	nej
Produktslag	Nyckellåsning

