

**Ledhylsnyckel, nyckelvidd: 15 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	622800 15
GTIN	8014230038599
Artikelklass	63P

Beskrivning**Utförande:**

T-handtaget är utformat som glidgrepp med ändstopp mot urglidning.

Med svängbart ledhuvud (vridvinkel 50°, arbetsvinkel upp till 90°). Vinkelläget hålls stabilt med inbyggd fjäder.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

nyckellängd: 450 mm

glidgreppslängd: 200 mm

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	15 mm
nyckellängd	450 mm
glidgreppslängd	200 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

