

**IMPACT skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®-skruvar, Torx®-profil: TX20****Beställningsdata**

Ordernummer	650560 TX20
GTIN	4045197336316
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Ø fästsida: 19 mm

Längd: 50 mm

Teknisk beskrivning

Ø fästsida	19 mm
Torx®-profil	TX20
Längd	50 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Utdragareför säkringsklämmor	650785
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare Typ 1	650790 1
Säkringsklämma för insatser, 3/8 tum Typ 1	650780 1
Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 18 mm	650800 18
Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum ØxLängd 2,5X14 mm	650900 2,5X14