

**Ledhylsnyckel, nyckelvidd: 7 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	622800 7
GTIN	8014230038513
Artikelklass	63P

Beskrivning**Utförande:**

T-handtaget är utformat som glidgrepp med ändstopp mot urglidning.

Med svängbart ledhuvud (vridvinkel 50°, arbetsvinkel upp till 90°). Vinkelläget hålls stabilt med inbyggd fjäder.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

nyckellängd: 395 mm

glidgreppslängd: 145 mm

Teknisk beskrivning

glidgreppslängd	145 mm
nyckelvidd	7 mm
nyckellängd	395 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

