

**Ställbar stiftnyckel rak, Tappens märk-Ø: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628600 10
GTIN	4020772040901
Artikelklass	63Q

**Beskrivning****Utförande:**

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta i bruneringston, med fasta tappar.

**Användningsdata:**

För tvåhåls låsmuttrar.

**OBS!:**

Tappdiameter = tappens nominella diameter - 0,1 mm. Toleransområde h12.

**Teknisk beskrivning**

inställbart tappavstånd a	22 - 125 mm
Tappens märk-Ø	10 mm
Typ	758
tillverkarens beteckning	758
längd L	260 mm
böjda	nej
rak	ja
med breddinställning	ja
Produktslag	Nyckellåsning

