

**Ställbar haknyckel rak, Största Ø / tappens märk-Ø: 125/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628800 125/6
GTIN	4020772041083
Artikelklass	63Q

**Beskrivning****Utförande:**

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.

Med fasta tappar.

**Användningsdata:**

För tvåhåls låsmuttrar.

**OBS!:**

Tapp-Ø = tappens nom. Ø – 0,1 mm; toleransområde h12.

**Teknisk beskrivning**

Maximal diameter	125 mm
Tappens märk-Ø	6 mm
inställbart tappavstånd a	80 - 125 mm
totallängd	295 mm
Typ	764C
tillverkarens beteckning	764
Produktslag	Nyckellåsning