

**Ställbar haknyckel rak, Största \varnothing / tappens märk- \varnothing : 125/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628800 125/7
GTIN	4020772041090
Artikelklass	63Q

Beskrivning**Utförande:**

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.

Med fasta tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

OBS!:

Tapp- \varnothing = tappens nom. \varnothing – 0,1 mm; toleransområde h12.

Teknisk beskrivning

Tappens märk- \varnothing	7 mm
totallängd	295 mm
Maximal diameter	125 mm
inställbart tappavstånd a	80 - 125 mm
Typ	764C
tillverkarens beteckning	764
Produktslag	Nyckellåsning