



Ställbar stiftnyckel böjda, Tappens märk-Ø: 4mm



Beställningsdata

Ordernummer	628610 4
GTIN	4020772050924
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta i bruneringston, med fasta tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

OBS!:

Tappdiameter = tappens nominella diameter - 0,1 mm. Toleransområde h12.

Teknisk beskrivning

Tappens märk-Ø	4 mm
inställbart tappavstånd a	11 - 60 mm
Typ	758
tillverkarens beteckning	758CC
längd L	153 mm
böjda	ja
rak	nej
med breddinställning	ja
Produktslag	Nyckellåsning

