



Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx®, Torx®-profil: E5



Beställningsdata

Ordernummer	631500 E5
GTIN	4018754000944
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Anslutningsfäste med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Material:

HPQ®-stål för höga krav; flagningssäker förkromning på nickel.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Profilmått A: 4,7 mm

Ø utgångssidan: 6,7 mm

Längd: 23 mm

Teknisk beskrivning

Längd	23 mm
Profilmått A	4,7 mm
Ø utgångssidan	6,7 mm
Torx®-profil	E5
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Material	HPQ®-högkapacitetsstål, förkromat
Produktslag	Hylsnyckelinsats

