



Dubbel fast skruvnyckel, tum, Typ: 13



Beställningsdata

Ordernummer	610120 13
GTIN	4018754019809
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Teknisk beskrivning

maximal käftbredd b2	42 mm
maximal käftbredd b1	36 mm
maximal käfthöjd h	6,7 mm
Nyckelvidd ₁	5/8 tum
Nyckelvidder	tum
Nyckelvidd ₂	3/4 tum
nyckellängd L	220 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad

gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel