



Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 14X17 mm



Beställningsdata

Ordernummer	610700 14X17
GTIN	4045197158956
Artikelklass	61A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och praktiskt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningsssäker), rundad.

nyckellängd L: 205 mm

maximal käftbredd b1: 33 mm

maximal käftbredd b2: 39 mm

maximal käfthöjd h: 6 mm

Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h	6 mm
Nyckelvidd ₂	17 mm
maximal käftbredd b1	33 mm
maximal käftbredd b2	39 mm
Nyckelvidd ₁	14 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	205 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110

Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej