



## Dubbel fast skruvnyckel, tum, Typ: 22



### Beställningsdata

Ordernummer	610120 22
GTIN	4018754019861
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

### Teknisk beskrivning

maximal käftbredd b2	53 mm
maximal käfthöjd h	7,8 mm
maximal käftbredd b1	49 mm
Nyckelvidder	tum
Nyckelvidd <sub>2</sub>	15/16 tum
nyckellängd L	250 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	7/8 tum
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad

gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel