



Dubbel fast skruvnyckel, tum, Typ: 7



Beställningsdata

Ordernummer	610120 7
GTIN	4018754019755
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Teknisk beskrivning

maximal käftbredd b1	26 mm
maximal käftbredd b2	30 mm
maximal käfthöjd h	5,3 mm
Nyckelvidder	tum
Nyckelvidd ₂	1/2 tum
nyckellängd L	170 mm
Nyckelvidd ₁	7/16 tum
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad

gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel