



## Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 13X15mm



### Beställningsdata

Ordernummer	610100 13X15
GTIN	4018754017829
Artikelklass	63A

### Beskrivning

**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; flagnings säker förkromning på nickel; rundad.

**OBS!:**

<strong>SE UPP!

Det finns också ett alternativ från GARANT till den här produkten!!

Rekommenderat produktnummer: 610600</strong>

### Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h	6 mm
maximal käftbredd b2	35 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	13 mm
maximal käftbredd b1	33 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	15 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	190 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110

Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel