



Sexkantinsats 1/4 tum Lång, nyckelvidd: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	631400 12
GTIN	4018754000265
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Hylsan glider inte över skruvhörn och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningssvikt härdade i oljebad för exakt passning. Rundbearbetad yta med **AS-Drive** profil.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Längd	50 mm
Ø utgångssidan	16,5 mm
nyckelvidd	12 mm
fyrkantfäste	1/4 tum
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	HPQ®-högapacitetsstål
Yta	förkromning på nickel
med AS-drive-profil	ja

Produktlag

Hylsnyckelinsats