

Garant**Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 13X14 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	610700 13X14
GTIN	4045197158918
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och praktiskt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

nyckellängd L: 190 mm

maximal käftbredd b1: 33 mm

maximal käftbredd b2: 35 mm

maximal käfthöjd h: 6 mm

Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h	6 mm
maximal käftbredd b1	33 mm
maximal käftbredd b2	35 mm
Nyckelvidd ₁	13 mm
Nyckelvidd ₂	14 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	190 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110

Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel