



## Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 32X36mm



### Beställningsdata

Ordernummer	610100 32X36
GTIN	4018754018109
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

#### OBS!:

<strong>SE UPP!

Det finns också ett alternativ från GARANT till den här produkten!!

Rekommenderat produktnummer: 610600</strong>

### Teknisk beskrivning

Nyckelvidd <sub>2</sub>	36 mm
maximal käfthöjd h	10 mm
maximal käftbredd b1	70 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	32 mm
maximal käftbredd b2	80 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	325 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110

Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel