



Hylsnyckelsortiment 1/4; 1/2 tum-fyrkant 43 delar



Beställningsdata

Ordernummer	630100
GTIN	4045197161642
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För skruvar/muttrar gs_profil_6kant-einsatz M2 – M20.

För insexskruvar. gs_profil_6kant M4 – M18.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

1/4 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 11 st. nr 631020 strl 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2 tum hylsnyckelhylsor tolvkant: 13 st nr 642120 13 strl. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4 tum skruvdragarhylsor sexkant: vardera 3 st nr 631720 strl. 3; 4; 5

1/2 tum skruvdragarhylsor sexkant: 5 st. nr 643220 strl 6; 8; 10; 12; 14

1/4 tum T-handtag: 1 st liknande nr 633029

1/2 tum T-handtag: 1 st. nr 641320

1/4 tum instickshandtag: 1 st liknande nr 632829

1/4 tum förlängningar: 2 st. nr 632420 strl. 50; 150

1/2 tum förlängningar: 2 st. nr 641020 strl. 130; 255

Kardanknut 1/4 tum: 1 st. nr 633520

Kardanknut 1/2 tum: 1 st. nr 641620

1/4 tum spärrnyckel: 1 st. nr 632300

1/2 tum spärrnyckel: 1 st. nr 640220

Förvaring i: Stålväska
Längd: 440 mm
Bredd: 266 mm
höjd: 50 mm
fyrkantsfäste: 1/4 tum
fyrkantsfäste: 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-13 mm
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 13-32 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-14 mm

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	12-kants hylsnyckel
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Antal delar	43
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-13 mm
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	13-32 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-14 mm
förpackning	Stålväska
Längd	440 mm
Bredd	266 mm
höjd	50 mm