



Hylsnyckelsortiment TiN-belagda, 1/4 tum fyrkant 30 delar



Beställningsdata

Ordernummer	630340
GTIN	4000896175475
Artikelklass	630

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

TiN-belagda klingor för extremt hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M2 – M8 och för insexskruvar med gänga M4 – M8.

För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2,5 – M5 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3 – M6.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 12 st strl. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

insexhylsor

TiN-belagd: 4 st nr 631733 storlek 3; 4; 5; 6

Skruvdragarinsatser för invändiga Torx®

TiN-belagda: 5 st strl TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Skruvmejselhylsor för Phillips

TiN-belagda: 2 st storlek 1; 2

insexhylsor Pozidriv

TiN-belagd: 2 st storlek 1; 2

hylsskruvmejsel: 1 st
Förlängare: 2 st strl. 55; 147 mm
universalknut: 1 st
spärrskaft: 1 st
Förvaring i: Plastlåda med ställ/avläggsskål
höjd: 54 mm
fyrkantsfäste: 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-14 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-6 mm

Teknisk beskrivning

Antal delar	30
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv skruvmejsel
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
fyrkantsfäste	1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-14 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-6 mm
förpackning	Plastlåda med ställ/avläggsskål
Längd	180 mm
Bredd	150 mm
höjd	54 mm
Produktslag	hylsnyckel