



Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 21X24 mm



Beställningsdata

Ordernummer	610700 21X24
GTIN	4045197159052
Artikelklass	61A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och praktiskt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningsssäker), rundad.

nyckellängd L: 250 mm

maximal käftbredd b1: 47 mm

maximal käftbredd b2: 53 mm

maximal käfthöjd h: 8 mm

Teknisk beskrivning

maximal käftbredd b1	47 mm
maximal käftbredd b2	53 mm
Nyckelvidd ₁	21 mm
maximal käfthöjd h	8 mm
Nyckelvidd ₂	24 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	250 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110

Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej